


# Kit d'amortisseur YHD-8

N° de pièce: 174542

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	7
Course	5 mm
Amortissement	Caractéristique dure autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,2 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	5 mm
Force d'impact max.	300 N
Energie max. absorbée par course	2 J
Energie max. absorbée par heure	12.000 J
Energie résiduelle max.	0,01 J
Force de rappel	0,7 N
Poids du produit	18 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Laiton nickelé
Information matière tige de piston	Acier fortement allié