

Câble à connecteur femelle KMEB-2-24-5-LED

Code article: 174845

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M2,5
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	400 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle coudé Forme C selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CC	24 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	5 m
Diamètre de câble	6.2 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm ²
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier	PA POM
Matériau des contacts à fiche	Bronze