

Limiteur de débit GRLO-M3-QS-3

Code article: 175042

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	M3
Raccord pneumatique 2	QS-3
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	41 l/min
Pression de service	0 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	95 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	0,3 Nm
Poids du produit	7 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression