

Limiteur de débit **GRLO-M5-QS-3-LF-C**

Code article: 175054

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	QS-3
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	40 l/min
Pression de service	0 bar...10 bar
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	80 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	9 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression