


Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-M5-QS-3-LF-C

Code article: 175055

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Raccord pneumatique 1	QS-3
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	48 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	36 l/min...52 l/min
Pression de service	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	80 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	60 l/min...90 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	9 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton Nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau vis de réglage	Laiton

Caractéristiques	Valeur
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression