

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-QS-4-LF-C

Code article: 175056

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l'échappement
Raccord pneumatique 1	QS-4
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	À visser
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	40 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	50 l/min...75 l/min
Pression de service	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	80 l/min
Débit normal dans le sens anti-retour 6 -> 0 bar	100 l/min...150 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	1.5 Nm
Poids du produit	9 g
Matériau du tourillon vissé	Laiton Nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM

Caractéristiques	Valeur
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau du raccord orientable	Zinc moulé sous pression