


Manocontact PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Code article: 175252

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Valeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur de pression pneumo-électrique
Pression de service	1 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Température ambiante	-30 °C...100 °C
Fonction des éléments de commutation	Inverseur
Fréquence de commutation max.	3 Hz
Tension max. de la sortie CA	250 V
Tension max. de la sortie CC	250 V
Courant de sortie max.	4000 mA
Raccord électrique	4 pôles Connecteur mâle
Mode de fixation	À visser
Position de montage	Indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	900 g
Matériau du boîtier	PA66-GF30 Acier galvanisé
Matériau diaphragme	NBR
Plage de réglage des valeurs de seuil	1 bar...10 bar
Degré de protection	IP65
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L