

# Module d'entrée CP-E16-M12X2-5POL

Code article: 175561

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX) Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK EX selon les prescriptions UK RoHS
Marquage KC	KC-CEM
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Protection contre l'explosion	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (UKEX)
Catégorie ATEX gaz	II 3G
Catégorie ATEX poussière	II 3D
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	Niveau de protection du matériel Dc (GB) Niveau de protection du matériel Gc (GB)
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex ec IIC T5 Gc X
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex tc IIIC T80 °C IP65 Dc X
Température ambiante Ex	-5 °C <= Ta <= +50 °C