


# Câble de connexion

## KMP2-03-E-10-26

N° de pièce: 175665

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VIMP/VIFB, 24 entrées max, longueur 10 m  
Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 250$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 300$ V
Courant admissible	7,5 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit	3.600 g
Connexion électrique	Connecteur femelle à 26 pôles
Structure du câble	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	15 mm
Longueur de câble	10 m
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Code couleur gaine de conducteur	Conducteurs noirs numérotés en continu et en blanc de 1 à 26
Information matière joints	CR résistant à la lumière et à l'huile
Information matière corps	Alliage de cuivre nickelé
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré