Kit de distributeur
CPV10-BS-5/3G-M7

Code article: 176055

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	5/3 fermé
Raccord de travail pneumatique	M7
Pression de service	2.5 bar...10 bar
Diamètre nominal	4 mm
Position de montage	Indifférente
Pression d'éclatement	30 bar
Temps de commutation désactivé	30 ms
Temps de commutation activé	20 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Résistance aux chocs	30 g/11 ms selon EN 60068-2-27
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	23 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression