

câble de connexion KEA-1-25P-10

N° de pièce: 177414

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Poids du produit	1.092 g
Connexion électrique	Connecteur femelle Sub-D à 25 pôles
Plage de tension de service CC	≤ 250 V
Plage de tension de service CA	≤ 250 V
Courant admissible	4 A
Longueur de câble	10 m
Diamètre de câble	12 mm
Structure du câble	25x0,34
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Information matière gaine de câble	PVC
Information matière corps	PA
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré
Position de montage	indifférent