

# Répartiteur multipôle MPV-E/A12-M8

Code article: 177670

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec trou débouchant avec rail DIN Au choix :
Poids du produit	120 g
Connectique électrique E/S	M8 3 pôles
Plage de tension de service CC	10 V...30 V
Charge admissible par emplacement	1 A
Intensité maximale admissible	4 A
Degré de protection	IP65 À l'état monté selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	Renforcé de PA6
Matériau du connecteur femelle	Laiton