


Câble de liaison KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Code article: 177676

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	18 g
Raccord électrique	2 pôles/3 pôles Connecteur femelle coudé/connecteur mâle droit Forme carrée/M8x1
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Raccordement du câble de protection	non disponible
Longueur de câble	0.5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Diamètre de câble	3.4 mm
Composition du câble	2 x 0,25 mm ²
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier	PA
Matériau joints d'étanchéité	TPE-O
Matériau des contacts à fiche	Bronze
Matériau de douille filetée	Laiton nickelé