

Répartiteur CQD-12/15/18/22

Code article: 177717

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	18.6 mm
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	1
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-25 °C...75 °C
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Couple de serrage nominal	2.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Nombre de sorties	4
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taroudage G1/2
Raccord pneumatique 2	Taroudage G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	POM