

Union mâle
CQH-18-QS-16
Code article: 177722

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	11 mm
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	1
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Poids du produit	8 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle CQ-18
Raccord pneumatique 2	Union mâle QS-16
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	POM