

Tuyau
PQ-AL-12X1X3000

Code article: 177732

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	12 mm
Ø intérieur	10 mm
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...15 bar
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-25 °C...75 °C
Température ambiante	-30 °C...75 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.093 kg/m
Couleur	Argent
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	Alliage d'aluminium corroyé