

Tuyau plastique PUN-10X1,5-GN

Code article: 178427

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Ø extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 54 mm |
| Ø intérieur | 7 mm |
| Rayon de courbure min. | 28 mm |
| Conseils d'utilisation | À base d'ester TPE-U Le tuyau plastique ne peut être posé en contact avec des câbles que si leur revêtement est exempt d'ester phosphorique. Dans le cas contraire, le tuyau plastique risque d'être endommagé. |
| Propriétés du tuyau | compatible avec la chaîne porte-câbles |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Certification | TÜV |
| Certificat de l'organisme d'émission | B 013277 0527 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Matériau du test de résistance au feu | UL94 HB |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -35 °C...60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0.0489 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm |
| Couleur | Vert |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tuyau | TPE-U (PU) |