


Capteur de proximité SMPO-8E

Code article: 178563

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	pour rainure en T
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Principe de mesure	Magnétique
Pression de service	2 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Température ambiante	-15 °C...60 °C
Répétabilité du seuil de commutation	+/- 0,2 mm
Durée d'enclenchement	22 ms
Temps de mise hors circuit	52 ms
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec accessoires Insérable dans la rainure par le haut
Fonction de distributeur	3/2
Raccord pneumatique	M5
Poids du produit	11 g
Matériau du boîtier	Aluminium PA Anodisé acier inoxydable fortement allié
Témoin d'état de commutation	optique
Degré de protection	IP65
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L