

Support d'amortisseur DADP-ES-G6-25

Code article: 1812550

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Position de montage	Indifférente
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Force d'impact max.	1100 N
Couple de serrage max.	9.9 Nm
Poids du produit	160 g
Mode de fixation	Avec trou débouchant et douille de centrage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'équerre de butée	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé