


Distributeur pour montage en panneau SV/O-3-PK-3X2

Code article: 184135

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	70 l/min
Raccord de travail pneumatique	PK-3
Pression de service	0 bar...8 bar
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal	2.5 mm
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Mode de pilotage	Direct
Sens d'écoulement	Irréversible
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	34 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Matériau joints d'étanchéité	NBR