

Prise secteur NTSD-GD-13,5

Code article: 18526

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Avec écrou-raccord
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	31 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle droit Borne à vis
Plage de tension de service CA	250 V
Intensité maximale admissible	16 A
Presse-étoupe	Pg13
Diamètre de câble autorisé	10 mm...12 mm
Section de raccordement	2.5 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PBT
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Laiton