

Connecteur femelle MSSD-ZBZC

Code article: 185521

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classification maritime	Voir certificat
Mode de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis autotaraudeuse
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	11 g
Raccord électrique	Connecteur femelle
Plage de tension de service CC	3 V...36 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible	1 A
Section nominale du fil	0.22 mm²...0.34 mm²
Degré de protection	IP50
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PA