

**Filtre**  
**LF-1/4-D-MIDI**  
Code article: 186459

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | Midi                                                           |
| Série                                           | D                                                              |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                          |
| Purgeur de condensats                           | Manuelle par rotation                                          |
| Structure de construction                       | Filtre fritté avec séparateur centrifuge                       |
| Protection de la cuve                           | Cage métallique de protection                                  |
| Pression de service                             | 0 bar...16 bar                                                 |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 1900 l/min                                                     |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaz inertes      |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                 |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Température de stockage                         | -10 °C...60 °C                                                 |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4]<br>Gaz inertes |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Poids du produit                                | 700 g                                                          |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires                     |
| Raccord pneumatique 1                           | G1/4                                                           |
| Raccord pneumatique 2                           | G1/4                                                           |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                |
| Matériau du filtre                              | PE                                                             |
| Matériau du boîtier                             | Zinc moulé sous pression                                       |
| Matériau de cuve                                | PC                                                             |