

# Connecteur femelle multipôle IMP2-SD-26-V

N° de pièce: 18664

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	13,5 ... 15 mm
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 250$ V
Courant admissible	7,5 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-40 ... 125 °C
Poids du produit	96 g
Connexion électrique	Connecteur femelle à 26 pôles
Presse-étoupe	Pg16
Codage de connecteur	N - pour distributeurs
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Information matière joints	CR résistant à la lumière et à l'huile
Information matière corps	Alliage de cuivre nickelé
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré