

Connecteur femelle multipôle IMP2-SD-26-EA

N° de pièce: 18665

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de câble admissible | 13,5 ... 15 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Plage de tension de service CA | ≤ 250 V |
| Courant admissible | 7,5 A |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -40 ... 125 °C |
| Poids du produit | 97 g |
| Connexion électrique | Connecteur femelle à 26 pôles |
| Presse-étoupe | Pg16 |
| Codage de connecteur | Y - pour entrées/sorties |
| Mode de fixation | avec écrou-raccord |
| Information matière joints | CR résistant à la lumière et à l'huile |
| Information matière corps | Alliage de cuivre nickelé |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | Alliage de cuivre doré |