

Plaque d'adaptation VIGP-03-7,0-4,0


N° de pièce: 18740

Produit de fin de série

[pour terminal de distributeurs](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	36 mm
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de commande	3 ... 6 bar
Plage de tension de service CC	24 V
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Poids du produit	570 g
Mode de fixation embase	taraudé
Mode de fixation distributeur	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Raccord pneumatique 5	G1/2