

Connecteur mâle SEA-GS-11-DUO

Code article: 18779

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Mode de fixation	avec douille filetée
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	24 g
Raccord électrique	4 pôles Forme A M12x1 Connecteur mâle droit/Borne à vis
Plage de tension de service CC	250 V
Plage de tension de service CA	250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance à la tension de choc	2.5 kV
Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble autorisé	2 x 3 mm ou 2 x 5 mm
Section de raccordement	0.75 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	PBT
Couleur du boîtier	noir
Matériau d'écrou-raccord	PBT
Matériau des contacts à fiche	Laiton Bronze blanc, revêtu