


Contrôleur d'axe SPC200/P04

N° de pièce: 187812

FESTO

pour 1 ou 2 axes pneumatiques, avec connexion PROFIBUS-DP.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupement d'appareils | Unité de base pour 4 modules Alimentation électrique Interface série Plaque d'obturation Coupleur PROFIBUS |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Résistance permanente au choc selon DIN/IEC 68 partie 2-82 | contrôlé selon niveau de sévérité 2 |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % sans condensation |
| Degré de protection | IP20 selon IEC 60529 |
| Résistance aux vibrations selon DIN/IEC 68 partie 2-6 | contrôlé selon niveau de sévérité 1 |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |