

Bloc de raccordement CPE14-PRSGO-2

Code article: 187829

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	2
Pression d'éclatement	3 MPa 30 bar 435 psi
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	950 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant avec rail DIN
Raccord pneumatique 1	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide