


connecteur femelle pour câble ASI-SD-FK-M12

N° de pièce: 18788

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 40 V
Courant admissible	2 A
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Poids du produit	16,8 g
Section de raccordement	1,5 mm ²
Connexion électrique	à 5 pôles Connecteur femelle droit/connexion autodénudante
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Couleur boîtier	noir
Information matière écrou-raccord	nickelé
Information matière corps	PA
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré