

# Connecteur femelle pour câble ASI-SD-PG-M12

Code article: 18789

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Avec écrou-raccord
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	27.6 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle droit Borne à vis
Plage de tension de service CA	125 V
Intensité maximale admissible	3 A
Presse-étoupe	Pg9
Section de raccordement	0.75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-40 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau d'écrou-raccord	Nickelé
Matériau des contacts à fiche	Bronze