

Connecteur femelle MSSD-EB-M12-MONO

Code article: 188024

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indication de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2,5
Poids du produit	13.18 g
Raccord électrique 1	Connecteur femelle, selon EN 175301-803, forme C
Raccord électrique 2	Connecteur mâle droit, M12x1, à 2 pôles, codage A
Plage de tension de service CC	12 V...24 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	12 V...24 V
Intensité maximale admissible	0.12 A
Résistance à la tension de choc	2.5 kV
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	transparent
Matériau de verrouillage à vis	Acier nickelé
Matériau joints d'étanchéité	HNBR NBR
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté Laiton, doré