


Commande locale DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

N° de pièce: 188473

FESTO

pour série de vérins DLP.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	au choix : à trou débouchant avec accessoires
Utilisation a l'extérieur	C1 - sites protégés des intempéries
Pression de service	3 ... 8 bar
Pression de service nominale	6 bar
Plage de tension de service CC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Plage de tension de service CC AS-Interface alimentation auxiliaire	20,4 ... 28,8 V
Consommation de courant max.	180 mA
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Humidité relative de l'air	5 - 100 % condensant
Degré de protection	IP65 monté selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	1.700 g
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium anodisé
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé
Information matériau vis	Acier zingué
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)