

Roue libre FLSM-10-R

Code article: 188526

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	10
Sens de rotation	Rotation à droite
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de rotation théorique à 6 bar	0.85 Nm
Poids du produit	160 g
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau douille	Acier cémenté
Matériau d'arbre	Acier cémenté