

Tuyau plastique PUN-CM-6-SW

Code article: 188883

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	28 mm
Ø intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	14 mm
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Résistance superficielle	0.01 MOhm...10 MOhm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.02125 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 6 mm
Couleur	Noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)