

# Ventouse complète ESG-2

Code article: 189167

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de ventouse	2 mm
Position de montage	verticale
Propriétés particulières	antistatique
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 1
Forme de ventouse	Ronde, plate
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 °C...200 °C
Raccord de vide	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)