

# Ventouse complète ESG-8

Code article: 189170

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de ventouse                   | 8 mm                                                                                                                              |
| Position de montage                    | verticale                                                                                                                         |
| Propriétés particulières               | antistatique                                                                                                                      |
| Structure de construction              | Raccord de vide sur le dessus<br>Raccord de vide sur le côté<br>avec compensateur de hauteur<br>avec long compensateur de hauteur |
| Affectation des porte-ventouses        | Taille 2                                                                                                                          |
| Forme de ventouse                      | Ronde, plate                                                                                                                      |
| Fluide de service                      | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                                    |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion                                                                                                   |
| Température ambiante                   | -30 °C...200 °C                                                                                                                   |
| Raccord de vide                        | M5<br>M10x1<br>QS-6<br>PK-4                                                                                                       |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                                                                                                                   |
| Matériau ventouse avec raccord         | BR<br>FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (silicone)                                                                                         |