

Ventouse complète ESG-10

Code article: 189171

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de ventouse	10 mm
Position de montage	verticale
Propriétés particulières	antistatique
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur avec long compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 3
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x Ronde, à soufflet, 3,5x Ronde, plate
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 °C...200 °C
Raccord de vide	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)