

Ventouse complète ESG-20

Code article: 189173

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Diamètre de ventouse | 20 mm |
| Position de montage | verticale |
| Propriétés particulières | antistatique |
| Structure de construction | Raccord de vide sur le dessus Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur avec long compensateur de hauteur |
| Affectation des porte-ventouses | Taille 4 |
| Forme de ventouse | Ronde, à soufflet, 1,5x Ronde, à soufflet, 3,5x ronde, extra-creuse Ronde, plate |
| Fluide de service | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Température ambiante | -30 °C...200 °C |
| Raccord de vide | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau ventouse avec raccord | BR FPM NBR PUR VMQ (silicone) |