

# Ventouse complète ESG-200

Code article: 189181

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de ventouse	200 mm
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur avec long compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 6
Forme de ventouse	Ronde, plate
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 °C...200 °C
Raccord de vide	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	FPM NBR PUR VMQ (silicone)