

Ventouse complète ESG-8X30

Code article: 189187

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de la ventouse	8 x 30 mm
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur avec long compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Forme de ventouse	Ovale, plate
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Raccord de vide	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR