

Ventouse complète ESG-30X90

Code article: 189192

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de la ventouse	30 x 90 mm
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur avec long compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 5
Forme de ventouse	Ovale, plate
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 °C...70 °C
Raccord de vide	G1/8 G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR