

# Support de ventouse ESH-HA-3-QS

Code article: 189197

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	5 mm
Volume	0.52 cm <sup>3</sup>
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus
Affectation des porte-ventouses	Taille 3
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	20 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Fixation pour ventouse	M4
Raccord de vide	QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié