

# Support de ventouse ESH-HCL-1-QS

Code article: 189223

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                          | Valeur  |
|---|---|
| Compensateur de hauteur du porte-ventouse | 10 mm   |
| Diamètre nominal                          | 2.8 mm  |
| Volume                                    | 0.489 cm <sup>3</sup>   |
| Position de montage                       | verticale   |
| Structure de construction                 | Raccord de vide sur le dessus<br>avec compensateur de hauteur               |
| Affectation des porte-ventouses           | Taille 1  |
| Fluide de service                         | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                             |
| Classe de protection anticorrosion CRC    | 1 - faibles effets de corrosion   |
| Conformité PWIS                           | VDMA24364-A1-L  |
| Température ambiante                      | 0 °C...60 °C  |
| Poids du produit                          | 20 g  |
| Mode de fixation                          | Avec contre-écrou   |
| Fixation pour ventouse                    | Diamètre 3 mm   |
| Raccord de vide                           | QS-4  |
| Note sur le matériau                      | Conforme à RoHS   |
| Matériau joints d'étanchéité              | NBR<br>Acier  |
| Matériau support                          | Aluminium<br>Laiton nickelé<br>POM<br>Acier traité<br>Acier fortement allié |