

Support de ventouse ESH-HCL-2-QS

Code article: 189225

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Compensateur de hauteur du porte-ventouse | 10 mm |
| Diamètre nominal | 2.2 mm |
| Volume | 0.519 cm ³ |
| Position de montage | verticale |
| Structure de construction | Raccord de vide sur le dessus avec compensateur de hauteur |
| Affectation des porte-ventouses | Taille 2 |
| Fluide de service | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Température ambiante | 0 °C...60 °C |
| Poids du produit | 20 g |
| Mode de fixation | Avec contre-écrou |
| Fixation pour ventouse | Diamètre 4 mm |
| Raccord de vide | QS-6 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR Acier |
| Matériau support | Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié |