

# Support de ventouse ESH-HCL-4-QS

Code article: 189229

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	20 mm
Diamètre nominal	3.4 mm
Volume	1.78 cm <sup>3</sup>
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus avec compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	47 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Fixation pour ventouse	M6
Raccord de vide	QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR Acier
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié