

Support de ventouse ESH-HD-5-G

Code article: 189241

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	10 mm
Diamètre nominal	8.5 mm
Volume	2.072 cm ³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le côté avec compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 5
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	195 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Fixation pour ventouse	M10
Raccord de vide	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié