

Support de ventouse ESH-HE-3-G1/8

Code article: 189255

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Volume	0.106 cm ³
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus
Affectation des porte-ventouses	Taille 3
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	11 g
Mode de fixation	avec filetage via raccord de vide
Fixation pour ventouse	M4
Raccord de vide	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	Alliage d'aluminium corroyé NBR POM Acier
Matériau support	Acier traité