Support de ventouse
ESH-HF-4-M14X1

Code article: 189263

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	6 mm
Diamètre nominal	4 mm
Volume	0.655 cm³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus avec compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	52 g
Mode de fixation	avec filetage via raccord de vide
Fixation pour ventouse	M6
Raccord de vide	M14x1
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR POM
Matériau support	Acier traité