

Ventouse ESS-6-SU

Code article: 189275

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Rayon min. de pièce | 15 mm |
| Diamètre nominal | 2 mm |
| Diamètre de ventouse | 6 mm |
| Volumes d'aspiration par ventouse | 0.015 cm ³ |
| Capacité d'impulsion d'éjection | 4 bar |
| Position des raccords | En haut |
| Position de montage | Indifférente |
| Affectation des porte-ventouses | Taille 2 |
| Forme de ventouse | Ronde, plate |
| Pression de service | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Fluide de service | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Aptitude alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -20 °C...60 °C |
| Force de maintien à pression de service nominale | 1.1 N |
| Force transversale en pression de service nominale | 3 N |
| Poids du produit | 0.2 g |
| Mode de fixation | via raccord de vide |
| Raccord de vide | Diamètre intérieur 4 mm |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | 60 +/- 5 |
| Matériau du tourillon vissé | Laiton nickelé |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau ventouse avec raccord | PUR |